

品番 : EA469AC-304A

品名 : Rc 1/2" エルボ(ステンレス製)



販売価格	940円(税抜)／1,034円(税込)		
カタログ価格	940円(税抜)／1,034円(税込)		
在庫数	最新在庫: 17 (2026/02/18 22:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1056ページ		



## 仕様

メーカー	オンド製作所	型番	SML4-15
呼び径	15	ねじサイズ	Rc1/2"
長さ	27mm	最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa(−20°C～40°C) 1.65MPa(～100°C) 1.50MPa(～150°C) 1.40MPa(～200°C) 1.35MPa(～220°C)
使用流体	冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)	材質	ステンレス(SCS14)
規格	JIS B 2308		
90°配管に使用			
埋設OK			
溶接不可			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.