

品番：EA469AC-306A

品名：Rc 3/4" エルボ(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,360円(税抜) / 1,496円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,360円(税抜) / 1,496円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/04/12 21:40現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1056ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|--------------------------|----------------|---|
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SML4-20 |
| 呼び径 | 20 | ねじサイズ | Rc3/4" |
| 長さ | 32mm | 最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃) |
| 使用流体 | 冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) | 材質 | ステンレス(SCS14) |
| 規格 | JIS B 2308 | | |
| 90°配管に使用 | | | |
| 埋設OK | | | |
| 溶接不可 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.