


品番：EA469AD-20AA

品名：Rc2" x Rc1・1/4" 90°異径エルボ(ステンス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,650円(税抜)／5,115円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 4,650円(税抜)／5,115円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2025/12/17 22:27現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1098ページ                      |      |   |



仕様

|                   |                                                                                           |       |                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|
| メーカー              | オンダ製作所                                                                                    | 型番    | SFRL-5032                 |
| 段落                | 2段落ち                                                                                      | 長さ    | 48×54mm                   |
| 呼び径               | 50×32                                                                                     | ねじサイズ | Rc2”×Rc1 1/4”             |
| 材質                | ステンレス(SCS13)                                                                              | 規格    | JIS B 2308                |
| 最高許容圧力(使用温度範囲)    | 2.00MPa(－20℃～40℃)<br>1.65MPa(～100℃)<br>1.50MPa(～150℃)<br>1.40MPa(～200℃)<br>1.35MPa(～220℃) | 使用流体  | 冷温水・油・エア－・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) |
| ねじサイズが異なる90°配管に使用 |                                                                                           |       |                           |
| 埋設OK              |                                                                                           |       |                           |
| 溶接不可              |                                                                                           |       |                           |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.