


品番 : EA469AD-304A

品名 : Rc 1/2" x Rc 3/8" 異径エルボ(ステンレス製)



販売価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
カタログ価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/19 02:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1056ページ		



## 仕様

メーカー	オンド製作所	型番	SMRL-1510
段落	1段落ち	長さ	26×25mm
呼び径	15×10	ねじサイズ	Rc1/2"×Rc3/8"
材質	ステンレス(SCS14)	規格	JIS B 2308
最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa(-20°C~40°C) 1.65MPa(~100°C) 1.50MPa(~150°C) 1.40MPa(~200°C) 1.35MPa(~220°C)	使用流体	冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)

ねじサイズが異なる90°配管に使用

埋設OK

溶接不可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.