


品番 : EA469AD-312AA

品名 : Rc 1・1/4"x 3/4" 異径エルボ(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,840円(税抜) / 4,224円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,840円(税抜) / 4,224円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/12 20:01現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1056ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------------|---|-------|--------------------------|
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SMRL-3220 |
| 段落 | 2段落ち | 長さ | 38×40mm |
| 呼び径 | 32×20 | ねじサイズ | Rc1 1/4"×Rc3/4" |
| 材質 | ステンレス(SCS14) | 規格 | JIS B 2308 |
| 最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.00MPa(−20℃~40℃) 1.65MPa(～100℃) 1.50MPa(～150℃) 1.40MPa(～200℃) 1.35MPa(～220℃) | 使用流体 | 冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) |
| ねじサイズが異なる90°配管に使用 | | | |
| 埋設OK | | | |
| 溶接不可 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.