品番: EA469AD-315A

品名: Rc1·1/2"xRc1·1/4" 異径エルボ(ステンレス製)



| 販売価格 | 4,560円 (税抜)/ 5,016円(税込) | | | | |
|-------------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価 格 | 4,560円(税抜)/5,016円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2025/11/14 23:19現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログ ページ | 1100ページ | | | | |





仕様

| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SMRL-4032 |
|--------------------|---|-------|-------------------------------|
| 段落 | 1段落ち | 長さ | 45×48mm |
| 呼び径 | 40×32 | ねじサイズ | Rc1 1/2"×Rc1 1/4" |
| 材質 | ステンレス (SCS14) | 規格 | JIS B 2308 |
| 最高許容圧力(使用温 度範囲) | 2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃) | 使用流体 | 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性 ・毒性以外) |

ねじサイズが異なる90°配管に使用

埋設OK

溶接不可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.