


品番：EA469AD-6B

品名：Rc3/4" x Rc1/2"90°異径エルボ(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,280円(税抜) / 1,408円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,280円(税抜) / 1,408円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/04/04 02:48現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1055ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------------|---|-------|--------------------------|
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SFRL-2015 |
| 段落 | 1段落ち | 長さ | 29×30mm |
| 呼び径 | 25×15 | ねじサイズ | Rc3/4"×Rc1/2" |
| 材質 | ステンレス(SCS13) | 規格 | JIS B 2308 |
| 最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.00MPa(−20℃~40℃) 1.65MPa(～100℃) 1.50MPa(～150℃) 1.40MPa(～200℃) 1.35MPa(～220℃) | 使用流体 | 冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) |
| ねじサイズが異なる90°配管に使用 | | | |
| 埋設OK | | | |
| 溶接不可 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.