品番: EA469AF-10B

品名: Rc 1" x Rc3/4" x Rc 1" 異径チーズ(SUS製)



販売価格	<b>2,380円</b> (税抜)/ 2,618円(税込)				
カタログ価 格	2,380円(税抜)/2,618円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/14 23:05現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1099ページ				





## 仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SFRT-252025
段落	1段落ち	全長	68mm
呼び径	25×25×20	ねじサイズ	Rc1"×Rc1"×Rc3/4"
材質	ステンレス (SCS13)	規格	JIS B 2308
最高許容圧力(使用温 度範囲)	2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃)	使用流体	冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性 ・毒性以外)

ねじサイズが異なる分岐配管に使用

埋設OK

溶接不可

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.