品番: EA469AF-12A

品名: Rc1·1/4"x Rc 1"xRc1·1/4" 異径チーズ(SUS)



販売価格	<b>3,490円</b> (税抜)/3,839円(税込)				
カタログ価 格	3,490円(税抜)/3,839円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/14 23:11現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1099ページ				





## 仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SFRT-322532
段落	1段落ち	全長	80mm
呼び径	32×32×25	ねじサイズ	Rc1 1/4"×Rc1 1/4"×Rc1"
材質	ステンレス (SCS13)	規格	JIS B 2308
最高許容圧力(使用温 度範囲)	2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃)	使用流体	冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性 ・毒性以外)

ねじサイズが異なる分岐配管に使用

埋設OK

溶接不可

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.