品番: EA469AF-303A

品名: Rc3/8"x Rc1/4"x Rc3/8" 異径チーズ(SUS製)



販売価格	1,440円 (税抜)/ 1,584円(税込)				
カタログ価格	1,440円(税抜)/1,584円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/14 23:22現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1100ページ				





仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SMRT-100810
段落	1段落ち	全長	40mm
呼び径	10×10×8	ねじサイズ	Rc3/8"×Rc3/8"×Rc1/4"
材質	ステンレス (SCS14)	規格	JIS B 2308
最高許容圧力(使用温 度範囲)	2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃)	使用流体	冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性 ・毒性以外)

ねじサイズが異なる分岐配管に使用

埋設OK

溶接不可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.