


品番 : EA469AF-310AA

品名 : Rc 1"x Rc 1"x Rc 1/2" 異径チーズ(SUS製)



販売価格	3,460円(税抜) / 3,806円(税込)		
カタログ価格	3,460円(税抜) / 3,806円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/12 20:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1057ページ		



仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SMRT-251525
段落	2段落ち	全長	64mm
呼び径	25×25×15	ねじサイズ	Rc1"×Rc1"×Rc1/2"
材質	ステンレス(SCS14)	規格	JIS B 2308
最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa (-20℃~40℃) 1.65MPa (~100℃) 1.50MPa (~150℃) 1.40MPa (~200℃) 1.35MPa (~220℃)	使用流体	冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ねじサイズが異なる分岐配管に使用			
埋設OK			
溶接不可			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.