


品番 : EA469AF-3A

品名 : Rc3/8" x Rc1/4" x Rc3/8" 異径チーズ(SUS製)



販売価格	940円(税抜)／1,034円(税込)		
カタログ価格	940円(税抜)／1,034円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/02/19 08:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1055ページ		



## 仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SFRT-100810
段落	1段落ち	全長	40mm
呼び径	10×10×8	ねじサイズ	Rc3/8"×Rc3/8"×Rc1/4"
材質	ステンレス(SCS13)	規格	JIS B 2308
最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa(-20°C~40°C) 1.65MPa(~100°C) 1.50MPa(~150°C) 1.40MPa(~200°C) 1.35MPa(~220°C)	使用流体	冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)

ねじサイズが異なる分岐配管に使用

埋設OK

溶接不可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.