


品番 : EA469AH-15A

品名 : R1・1/2" ニップル(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,820円(税抜) / 2,002円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,820円(税抜) / 2,002円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/07/06 07:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1056ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------|---|-------|--------------------------|
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SFN-40 |
| 呼び径 | 40 | ねじサイズ | R1 1/2" |
| 全長 | 60mm | 六角対辺 | 51mm |
| 最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃) | 使用流体 | 冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) |
| 材質 | ステンレス(SCS13) | 規格 | JIS B 2308 |

配管や機器への接続に使用

埋設OK

溶接不可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.