


品番：EA469AH-310A

品名：R 1 " ニップル(ステンレス製)



販売価格	1,590円(税抜)／1,749円(税込)		
カタログ価格	1,590円(税抜)／1,749円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 （2025/08/04 06:16現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1100ページ		



仕様

メーカー	オング製作所	型番	SMN-25
呼び径	25	ねじサイズ	R1”
全長	52mm	六角対辺	36mm
最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa(－20℃～40℃) 1.65MPa(～100℃) 1.50MPa(～150℃) 1.40MPa(～200℃) 1.35MPa(～220℃)	使用流体	冷温水・油・エア－・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
材質	ステンレス(SCS14)	規格	JIS B 2308
配管や機器への接続に使用			
埋設OK			
溶接不可			