

品番 : EA469AJ-315A

品名 : Rc1・1/2" キャップ(ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,810円(税抜) / 1,991円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,810円(税抜) / 1,991円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/07/05 00:53現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1057ページ                      |      |   |



#### 仕様

|          |                          |                |   |
|----------|--------------------------|----------------|---|
| メーカー     | オンダ製作所                   | 型番             | SMC-40  |
| 呼び径      | 40                       | ねじサイズ          | Rc1 1/2"  |
| 直径       | 55mm                     | 全長             | 30.5mm  |
| 使用流体     | 冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) | 最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.00MPa(-20℃~40℃)<br>1.65MPa(~100℃)<br>1.50MPa(~150℃)<br>1.40MPa(~200℃)<br>1.35MPa(~220℃) |
| 材質       | ステンレス(SCS14A)            | 規格             | JIS B 2308  |
| 配管の塞ぎに使用 |                          |                |   |
| 埋設OK     |                          |                |   |
| 溶接不可     |                          |                |   |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.