

品番 : EA469AK-4A

品名 : Rc 1/2" ねじ込みフランジ(ステンレス製)



販売価格	3,300円(税抜) / 3,630円(税込)		
カタログ価格	3,300円(税抜) / 3,630円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/04/30 17:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1096ページ		



仕様

材質	SUSF304		
JIS 10K			
最高圧力	1.35~2.0MPa (-20~220°C/JIS B2308による)	使用温度範囲	-20~220°C
呼び径	15A	ねじサイズRc(PT)	1/2"
外径	95mm	厚み	12mm
全高	16mm	ハブ径	27mm
中心円の径	70mm	ボルト穴数	4
ボルト穴径	15mm	フランジ形状・寸法	JIS B 2220
ねじ	JIS B 0203	色	シルバー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.