


品番 : EA469AK-6A

品名 : Rc 3/4" ねじ込みフランジ(ステンレス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,870円(税抜) / 4,257円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 3,870円(税抜) / 4,257円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/04/09 19:24現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1054ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |                                      |             |            |
|---------|--------------------------------------|-------------|------------|
| 材質      | SUSF304                              |             |            |
| JIS 10K |                                      |             |            |
| 最高圧力    | 1.35~2.0MPa (-20~220°C/JIS B2308による) | 使用温度範囲      | -20~220°C  |
| 呼び径     | 20A                                  | ねじサイズRc(PT) | 3/4"       |
| 外径      | 100mm                                | 厚み          | 14mm       |
| 全高      | 20mm                                 | ハブ径         | 33mm       |
| 中心円の径   | 75mm                                 | ボルト穴数       | 4          |
| ボルト穴径   | 15mm                                 | フランジ形状・寸法   | JIS B 2220 |
| ねじ      | JIS B 0203                           | 色           | シルバー       |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.