


品番 : EA469AN-15A

品名 : Rc1・1/2" 45° エルボ(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,210円(税抜) / 3,531円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,210円(税抜) / 3,531円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/11 14:13現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1055ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|--------------------------|----------------|---|
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SFL3-40 |
| 呼び径 | 40 | ねじサイズ | Rc1 1/2" |
| 長さ | 37mm | 最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃) |
| 使用流体 | 冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) | 材質 | ステンレス(SCS13) |
| 規格 | JIS B 2308 | | |
| 45°配管に使用 | | | |
| 埋設OK | | | |
| 溶接不可 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.