


品番：EA469AP-304A

品名：Rc1/2"x R1/2" ストリートエルボ(ステンレス製)



販売価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
カタログ価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/07/05 00:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1056ページ		



#### 仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SML2-15
呼び径	15	ねじサイズ	Rc1/2"×R1/2"
長さ	40×27mm	最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa(−20℃~40℃) 1.65MPa(～100℃) 1.50MPa(～150℃) 1.40MPa(～200℃) 1.35MPa(～220℃)
使用流体	冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)	材質	ステンレス(SCS14)
規格	JIS B 2308		
90°配管に使用			
埋設OK			
溶接不可			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.