


品番 : EA469AR-12A

品名 : Rc1 1/4" クロス継手(ステンレス製)



販売価格	6,280円(税抜) / 6,908円(税込)		
カタログ価格	6,280円(税抜) / 6,908円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 00:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1099ページ		



## 仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SFX-32
呼び径	32	ねじサイズ	Rc1 1/4"
全長	92mm	最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa(-20°C~40°C) 1.65MPa(~100°C) 1.50MPa(~150°C) 1.40MPa(~200°C) 1.35MPa(~220°C)
使用流体	冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)	材質	ステンレス(SCS13)
規格	JIS B 2308		
三方分岐配管に使用可能			
埋設OK			
溶接不可			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.