品番: EA469AW-10AA

品名: R1" x R1/2" 異径ニップル(ステンレス製)



販売価格	1,550円(税抜)/1,705円(税込)					
カタログ価 格	1,550円(税抜)/1,705円(税込)					
在庫数	最新在庫: <b>3</b> (2025/12/15 19:57現在)					
商品入数	1	販売単位	個			
カタログページ	1099ページ					





## 仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SFRN-2515				
段落	2段落ち	規格	JIS B 2308				
呼び径	25×15	ねじサイズ	R1"×R1/2"				
六角対辺	36mm	全長	48mm				
材質	ステンレス (SCS13)	最高許容圧力(使用温 度範囲)	2.00MPa(-20°C~40°C) 1.65MPa(~100°C) 1.50MPa(~150°C) 1.40MPa(~200°C) 1.35MPa(~220°C)				
使用流体	冷温水・油・エアー・蒸気・ガス (可燃性 ・毒性以外)						
ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用							
埋設OK							
溶接不可							

## 株式会社エスコ