


品番 : EA469AW-2A

品名 : R1/4" x R1/8" 異径ニップル(ステンレス製)



販売価格	545円(税抜)／600円(税込)		
カタログ価格	545円(税抜)／600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 90 (2025/12/14 21:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1099ページ		



仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SFRN-0806
段落	1段落ち	規格	JIS B 2308
呼び径	8×6	ねじサイズ	R1/4"×R1/8"
六角対辺	14mm	全長	32mm
材質	ステンレス(SCS13)	最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa(-20°C~40°C) 1.65MPa(~100°C) 1.50MPa(~150°C) 1.40MPa(~200°C) 1.35MPa(~220°C)
使用流体	冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)		

ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用

埋設OK

溶接不可

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

