


品番：EA469AW-4AA

品名：R1/2" x R1/4" 異径ニップル(ステンレス製)



販売価格	790円(税抜) / 869円(税込)		
カタログ価格	790円(税抜) / 869円(税込)		
在庫数	最新在庫: 78 (2026/07/06 06:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1056ページ		



仕様

メーカー	オンダ製作所	型番	SFRN-1508
段落	2段落ち	規格	JIS B 2308
呼び径	15×8	ねじサイズ	R1/2"×R1/4"
六角対辺	23mm	全長	38mm
材質	ステンレス(SCS13)	最高許容圧力(使用温度範囲)	2.00MPa(−20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃)
使用流体	冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)		
ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用			
埋設OK			
溶接不可			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

