

品番：EA469B-12

品名：Rc1・1/4"xRc1・1/4" ソケット(1個)



販売価格	950円(税抜)／1,045円(税込)			
カタログ価格	950円(税抜)／1,045円(税込)			
在庫数	最新在庫: 4 (2025/07/06 23:22現在)			
商品入数	1	販売単位	袋	
カタログページ	1094ページ			

仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	適用流体	空気、ガス、油、水、蒸気
最高使用圧力	300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0 MPa 120℃以下の静流水:2.5MPa	材質	黒心可鍛鋳鉄製
呼び径	32A	ねじサイズ	Rc1・1/4”
全長	50mm	入数	1個
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)			
リップ付きソケット			
適用管種 ・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) ・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)			
※蒸気には黒継手を推奨します			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.