


品番 : EA469BA-10

品名 : 10A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)



販売価格	8,650円(税抜) / 9,515円(税込)		
カタログ価格	8,650円(税抜) / 9,515円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/18 15:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1052ページ1405ページ		



ガス管			
規格	外径	内径	壁厚
10A	17.3	12.7	2.5
20A	27.3	21.3	3.0
25A	33.7	25.4	3.5
32A	42.7	31.7	3.5
40A	50.8	38.1	3.5
50A	60.3	45.7	3.5
60A	70.7	53.8	3.5
75A	82.5	63.5	4.5
90A	95.0	73.8	4.5
100A	107.5	83.8	4.5
125A	132.5	101.5	4.5

規格	
規格	外径
10A	17.3
20A	27.3
25A	33.7
32A	42.7
40A	50.8
50A	60.3
60A	70.7
75A	82.5
90A	95.0
100A	107.5
125A	132.5

仕様

呼び径(A呼称)	10	内径	12.7mm
外径	17.3mm	全長	2m
最高使用圧力	1.0MPa	使用温度範囲	-15~350℃
材質	SGP配管用炭素鋼管(JIS 3452) (溶融亜鉛メッキ)	入数	1本
白管(白ガス管)			
ねじ無し			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.