



品番 : EA469BA-25B

品名 : 25A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管/2本)



販売価格	26,200円(税抜) / 28,820円(税込)		
カタログ価格	26,200円(税抜) / 28,820円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/18 14:04現在)		
商品入数	2	販売単位	組
カタログページ	1052ページ1405ページ		



ガス管			
規格	外径	内径	壁厚
15A	21.3	19.0	1.15
20A	26.8	24.4	1.20
25A	33.4	30.5	1.45
30A	42.4	39.5	1.45
40A	54.0	50.0	2.00
50A	67.3	63.5	2.00
60A	81.3	76.2	2.55
75A	101.6	95.0	3.10
90A	121.9	114.3	3.65
100A	133.0	125.0	4.00

規格	
規格	外径
15A	21.3
20A	26.8
25A	33.4
30A	42.4
40A	54.0
50A	67.3
60A	81.3
75A	101.6
90A	121.9
100A	133.0

仕様

呼び径(A呼称)	25	内径	27.6mm
外径	34.0mm	全長	2m
最高使用圧力	1.0MPa	使用温度範囲	-15~350℃
材質	SGP配管用炭素鋼管(JIS 3452) (溶融亜鉛メッキ)	入数	2本
白管(白ガス管)			
ねじ無し			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.