

品番：**EA469BB-12**

品名：Rc2・1/2"× Rc 2" 異径ソケット



販売価格	4,790円(税抜) / 5,269円(税込)		
カタログ価格	4,790円(税抜) / 5,269円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/05 22:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1052ページ		



仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	適用流体	空気、ガス、油、水
最高使用圧力	300℃以下の空気・ガス・油:1.0MPa 120℃以下の静流水:2.5MPa	材質	黒心可鍛鉄製
呼び径	65A×50A	ねじサイズ	Rc2・1/2"×Rc2"
全長	65mm	入数	1個
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(JIS B 2301)			
径違いソケット			
適用管種 ・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) ・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)			
※蒸気には黒継手を推奨します			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.