

品番：EA469BB-6

品名：Rc1・1/2"x Rc 1" 異径ソケット



販売価格	1,810円(税抜)／1,991円(税込)			
カタログ価格	1,810円(税抜)／1,991円(税込)			
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/20 18:41現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1052ページ			



仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	適用流体	空気、ガス、油、水
最高使用圧力	300℃以下の空気・ガス・油:1.0MPa 120℃以下の静流水:2.5MPa	材質	黒心可鍛鋳鉄製
呼び径	40A×25A	ねじサイズ	Rc1・1/2”×Rc1”
全長	52mm	入数	1個
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)			
径違いソケット			
適用管種 ・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) ・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)			
※蒸気には黒継手を推奨します			