


品番 : EA469BC-215

品名 : Rc1・1/2" x R1・1/2" ストリート エルボ



販売価格	2,580円(税抜) / 2,838円(税込)		
カタログ価格	2,580円(税抜) / 2,838円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/19 14:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1053ページ		



仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	適用流体	空気、ガス、油、水
最高使用圧力	300°C以下の空気・ガス・油: 1.0MPa 120°C以下の静流水: 2.5MPa	材質	黒心可鍛鋳鉄
呼び径	40A	ねじサイズ	Rc1・1/2"
中心から端面距離	48mm・68mm	入数	1個

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 (JIS B 2301)

雌雄ストリートエルボ(バンド付き)

適用管種

- ・配管用炭素鋼钢管 (JIS G 3452)
- ・水配管用亜鉛めっき钢管 (JIS G 3442)

※蒸気には黒継手を推奨します

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.