


品番 : EA469BE-110

品名 : Rc 1" クロス継手



販売価格	3,610円(税抜) / 3,971円(税込)		
カタログ価格	3,610円(税抜) / 3,971円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/17 08:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1053ページ		



#### 仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	適用流体	空気、ガス、油、水
最高使用圧力	300℃以下の空気・ガス・油:1.0MPa 120℃以下の静流水:2.5MPa	材質	黒心可鍛鋳鉄
呼び径	25A	ねじサイズ	Rc1"
中心から端面距離	38mm	入数	1個
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)			
クロス(バンド付き)			
適用管種 ・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) ・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)			
※蒸気には黒継手を推奨します			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.