


品番：EA469BF-2

品名：Rc 1" x Rc 1/2" x Rc 1" 異径チーズ



販売価格	1,210円(税抜)／1,331円(税込)		
カタログ価格	1,210円(税抜)／1,331円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/13 18:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1053ページ		



仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	適用流体	空気、ガス、油、水
最高使用圧力	300℃以下の空気・ガス・油:1.0MPa 120℃以下の静流水:2.5MPa	材質	黒心可鍛鉄製
呼び径	25A×25A×15A	ねじサイズ	Rc1"×Rc1"×Rc1/2"
中心から端面距離	32mm・33mm	入数	1個
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(JIS B 2301)			
径違いチーズ(枝径だけが異なる)			
適用管種 ・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) ・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)			
※蒸気には黒継手を推奨します			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.