


品番：EA469BF-4

品名：Rc1・1/4"x Rc 3/4"x Rc1・1/4" 異径チーズ



販売価格	2,220円(税抜)／2,442円(税込)		
カタログ価格	2,220円(税抜)／2,442円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/13 18:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1053ページ		



仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	適用流体	空気、ガス、油、水
最高使用圧力	300℃以下の空気・ガス・油:1.0MPa 120℃以下の静流水:2.5MPa	材質	黒心可鍛鋳鉄製
呼び径	32A×32A×20A	ねじサイズ	Rc1・1/4”×Rc1・1/4”×Rc3/4”
中心から端面距離	38mm・40mm	入数	1個
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)			
径違いチーズ(枝径だけが異なる)			
適用管種 ・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) ・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)			
※蒸気には黒継手を推奨します			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.