

品番：EA469BG-12

品名：Rc1・1/4"xRc1・1/4" ユニオン



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,710円(税抜)／4,081円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 3,710円(税抜)／4,081円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 （2026/03/26 11:58現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1053ページ                      |      |   |



仕様

|                                                                       |                                            |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-----------|
| メーカー                                                                  | プロテリアル(旧日立金属)                              | 適用流体  | 空気、ガス、油、水 |
| 最高使用圧力                                                                | 300℃以下の空気・ガス・油:1.0MPa<br>120℃以下の静流水:2.5MPa | 材質    | 黒心可鍛鉄製    |
| 呼び径                                                                   | 32A                                        | ねじサイズ | Rc1・1/4”  |
| 全長                                                                    | 60mm                                       | ツバ二面幅 | 50mm      |
| ナット二面幅                                                                | 69mm                                       | 入数    | 1個        |
| ねじ込み式可鍛鉄製管継手(JIS B 2301)                                              |                                            |       |           |
| ユニオン(F形)                                                              |                                            |       |           |
| 適用管種<br>・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)<br>・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)             |                                            |       |           |
| ガスケット付き<br>※ガスケットは一般用ですので温水・蒸気など高温流体や特殊用途に使用の場合は適切なガスケットを選定の上使用してください |                                            |       |           |
| ※ユニオンは日常の点検や増し締め作業などの出来る場所에만使用してください                                  |                                            |       |           |
| ※蒸気には黒継手を推奨します。                                                       |                                            |       |           |

