

品番：EA469BG-20

品名：Rc 2" x Rc 2" ユニオン



販売価格	6,590円(税抜) / 7,249円(税込)		
カタログ価格	6,590円(税抜) / 7,249円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/26 11:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1053ページ		



仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	適用流体	空気、ガス、油、水
最高使用圧力	300℃以下の空気・ガス・油:1.0MPa 120℃以下の静流水:2.5MPa	材質	黒心可鍛鉄製
呼び径	50A	ねじサイズ	Rc2"
全長	74mm	ツバ二面幅	69mm
ナット二面幅	93mm	入数	1個

ねじ込み式可鍛鉄製管継手(JIS B 2301)

ユニオン(F形)

適用管種

- ・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
- ・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)

ガスケット付き

※ガスケットは一般用ですので温水・蒸気など高温流体や特殊用途に使用の場合は適切なガスケットを選定の上使用してください

※ユニオンは日常の点検や増し締め作業などの出来る場所にも使用してください

※蒸気には黒継手を推奨します。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.