

品番 : EA469BH-104B

品名 : Rc 3/8" x R 1/2" ブッシング



販売価格	680円(税抜) / 748円(税込)		
カタログ価格	680円(税抜) / 748円(税込)		
在庫数	最新在庫: 27 (2026/03/08 18:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1052ページ		



#### 仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	適用流体	空気、ガス、油、水、蒸気
最高使用圧力	300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0 MPa 120℃以下の静流水:2.5MPa	材質	黒心可鍛鉄製
呼び径	15A×10A	ねじサイズ	R1/2"×Rc3/8"
全長	21mm	六角二面幅	26mm
入数	1個		
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(JIS B 2301)			
ブッシング			
適用管種 ・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) ・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)			
※蒸気には黒継手を推奨します			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.