品番: EA469BH-112A

品名: Rc3/4"x R 1·1/4" ブッシング



販売価格	1,420円(税抜)/1,562円(税込)				
カタログ価 格	1,420円(税抜)/1,562円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/13 16:57現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1094ページ				



仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	適用流体	空気、ガス、油、水、蒸気
最高使用圧力	300℃以下の蒸気·空気·ガス·油:1.0 MPa 120℃以下の静流水:2.5MPa	材質	黒心可鍛鋳鉄製
呼び径	32A×20A	ねじサイズ	R1·1/4"×Rc3/4"
全長	30mm	六角二面幅	46mm
入数	1個		

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)

ブッシング

適用管種

- ·配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
- ·水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)

※蒸気には黒継手を推奨します

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.