

品番 : EA469BH-210A

品名 : R 1" x R 1/2" 異径ニップル



販売価格	2,000円(税抜) / 2,200円(税込)		
カタログ価格	2,000円(税抜) / 2,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/11 15:03現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1053ページ		



#### 仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	適用流体	空気、ガス、油、水
最高使用圧力	300℃以下の空気・ガス・油:1.0MPa 120℃以下の静流水:2.5MPa	材質	黒心可鍛鉄製
呼び径	25A×15A	ねじサイズ	R1"×R1/2"
全長	48mm	六角二面幅	38mm
入数	1個		

ねじ込み式可鍛鉄製管継手(JIS B 2301)

※ニップルの内部形状についてはストレートまたはめすみ形状となります

※蒸気には黒継手を推奨します

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.