

品番 : EA469BH-212B

品名 : R 1・1/4" x R 1" 異径ニップル



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,190円(税抜) / 3,509円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,190円(税抜) / 3,509円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/06/11 15:06現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1053ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------------------------------|--|-------|-------------|
| メーカー | プロテリアル(旧日立金属) | 適用流体 | 空気、ガス、油、水 |
| 最高使用圧力 | 300℃以下の空気・ガス・油:1.0MPa 120℃以下の静流水:2.5MPa | 材質 | 黒心可鍛鋳鉄製 |
| 呼び径 | 32A×25A | ねじサイズ | R1・1/4"×R1" |
| 全長 | 54mm | 六角二面幅 | 46mm |
| 入数 | 1個 | | |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301) | | | |
| ※ニップルの内部形状についてはストレートまたはめすみ形状となります | | | |
| ※蒸気には黒継手を推奨します | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.