

品番 : EA469BH-225A

品名 : R 2・1/2" x R 2" 異径ニップル



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 11,000円(税抜) / 12,100円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 11,000円(税抜) / 12,100円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/11 14:01現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1053ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |  |       |             |
|--------|--|-------|-------------|
| メーカー   | プロテリアル(旧日立金属)                              | 適用流体  | 空気、ガス、油、水   |
| 最高使用圧力 | 300℃以下の空気・ガス・油:1.0MPa<br>120℃以下の静流水:2.5MPa | 材質    | 黒心可鍛鉄製      |
| 呼び径    | 65A×50A                                    | ねじサイズ | R2・1/2"×R2" |
| 全長     | 70mm                                       | 八角二面幅 | 80mm        |
| 入数     | 1個   |       |             |

ねじ込み式可鍛鉄製管継手(JIS B 2301)

※ニップルの内部形状についてはストレートまたはめすみ形状となります

※蒸気には黒継手を推奨します

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.