

品番：EA469BJ-10

品名：Rc 1" エンドキャップ



販売価格	930円(税抜)／1,023円(税込)			
カタログ価格	930円(税抜)／1,023円(税込)			
在庫数	最新在庫: 12 （2025/11/14 13:46現在）			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1095ページ			



仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	適用流体	空気、ガス、油、水、蒸気
最高使用圧力	300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0 MPa 120℃以下の静流水:2.5MPa	材質	黒心可鍛鋳鉄製
呼び径	25A	ねじサイズ	Rc1”
高さ	28mm	入数	1個
ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)			
エンドキャップ			
適用管種 ・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) ・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)			
※蒸気には黒継手を推奨します			