

品番 : EA469BJ-120

品名 : R 2" プラグ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,480円(税抜) / 1,628円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,480円(税抜) / 1,628円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/11 13:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1053ページ | | |



仕様

| | | | |
|---|--|-------|--------------|
| メーカー | プロテリアル(旧日立金属) | 適用流体 | 空気、ガス、油、水、蒸気 |
| 最高使用圧力 | 300°C以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0 MPa 120°C以下の静流水:2.5MPa | 材質 | 黒心可鍛鋳鉄製 |
| 呼び径 | 50A | ねじサイズ | R2" |
| 二面幅 | 32mm | 高さ | 15mm |
| 入数 | 1個 | | |
| ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301) | | | |
| プラグ | | | |
| 適用管種 ・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) ・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442) | | | |
| ※プラグのぬすみの形状は呼びにより異なります | | | |
| ※蒸気には黒継手を推奨します | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

