品番: EA469BK-15

品名: Rc 1・1/2" 組フランジ



販売価格	7,280円 (税抜)/8,008円(税込)				
カタログ価 格	7,280円(税抜)/8,008円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/13 17:00現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1095ページ				



仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	適用流体	空気、ガス、油、水、蒸気
最高使用圧力	300℃以下の蒸気·空気·ガス·油:1.0 MPa 120℃以下の静流水:2.5MPa	材質	黒心可鍛鋳鉄製
呼び径	40A	ねじサイズ	Rc1·1/2"
外径	112mm	締付ボルト	M12×4穴
入数	1個		

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B 2301)

組みフランジ

適用管種

- ·配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
- ·水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)

※組みフランジのガスケットは付いておりません 流体の種類・温度・圧力によって選定してください

※蒸気には黒継手を推奨します

株式会社エスコ