

品番 : EA469BK-3

品名 : Rc 3/8" 組フランジ



販売価格	4,480円(税抜) / 4,928円(税込)		
カタログ価格	4,480円(税抜) / 4,928円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/05 00:29現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1053ページ		



#### 仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	適用流体	空気、ガス、油、水、蒸気
最高使用圧力	300°C以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0 MPa 120°C以下の静流水:2.5MPa	材質	黒心可鍛鋳鉄製
呼び径	10A	ねじサイズ	Rc3/8"
外径	69mm	締付ボルト	M10×3穴
入数	1個		

#### 組みフランジ

##### 適用管種

- ・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)
- ・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)

※組みフランジのガスケットは付いておりません  
流体の種類・温度・圧力によって選定してください

※蒸気には黒継手を推奨します

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

