

品番 : EA469BK-4

品名 : Rc 1/2" 組フランジ



販売価格	3,920円(税抜) / 4,312円(税込)		
カタログ価格	3,920円(税抜) / 4,312円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/11 14:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1053ページ		



仕様

メーカー	プロテリアル(旧日立金属)	適用流体	空気、ガス、油、水、蒸気
最高使用圧力	300°C以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0 MPa 120°C以下の静流水:2.5MPa	材質	黒心可鍛鉄製
呼び径	15A	ねじサイズ	Rc1/2"
外径	73mm	締付ボルト	M10×3穴
入数	1個		
ねじ込み式可鍛鉄製管継手(JIS B 2301)			
組みフランジ			
適用管種 ・配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452) ・水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)			
※組みフランジのガスケットは付いておりません 流体の種類・温度・圧力によって選定してください			
※蒸気には黒継手を推奨します			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

