


品番 : EA469CC-10A

品名 : R 1" x125mm 片ねじニップル(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 955円(税抜) / 1,051円(税込) | | |
| カタログ価格 | 955円(税抜) / 1,051円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 6 (2026/06/11 13:57現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1054ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------------|---|-------|--------------------------|
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SFN6-25125 |
| 呼び径 | 25 | ねじサイズ | R3/4" |
| 外径 | 34mm | 全長 | 125mm |
| 最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃) | 使用流体 | 冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) |
| 材質 | ステンレス(SUS304TP) | | |

溶接する配管や機器への接続に便利

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.