

品番 : EA469DB-14A

品名 : R1・1/2"x100mm 両ねじニップル(ステンレス製)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,320円(税抜) / 1,452円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,320円(税抜) / 1,452円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/06/11 13:56現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1054ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------------|---|-------|--|
| メーカー | オンダ製作所 | 型番 | SFN3-40100 |
| 呼び径 | 40 | ねじサイズ | R1 1/2" |
| 外径 | 48.6mm | 全長 | 100mm |
| 最高許容圧力(使用温度範囲) | 2.00MPa(-20℃~40℃) 1.65MPa(~100℃) 1.50MPa(~150℃) 1.40MPa(~200℃) 1.35MPa(~220℃) | 使用流体 | 冷温水・油・エア・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) |
| 材質 | ステンレス(SUS304TP) | 規格 | JIS B 2302(長さ) JIS B 3459(外径・肉厚・材質) |
| 溶接する配管や機器への接続に便利 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.