

品番：EA469EA-10

品名：Rc 1" x 400mm フレキシブルチューブ (ユニオン式/SUS)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,280円(税抜) / 5,808円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,280円(税抜) / 5,808円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/06 01:03現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1055ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|------------------------------|------|--|
| メーカー | 南国フレキ工業 | 型番 | NK-1000/FCMB-25A |
| 用途 | 配管誤差調整・変位吸収 ※ねじれは吸収できません。 | 呼称 | 25A |
| ねじサイズ | Rc 1" | 長さ | 400mm |
| 適用流体 | 水・油・空気・蒸気 | 使用温度 | -10~100℃ |
| 使用圧力 | 1.0MPa | 材質 | チューブ:SUS304 ブレード:SUS304 ユニオン:FCMB ユニオンカラー:SUS304 ガスケット:T/#1995 |

チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造

配管整備が難しい場所での取付が容易

圧力1MPa以上の設計仕様も対応可能

特殊継手や両端の金具違いの製作が可能

<使用例>

- ・地盤沈下・地震対策用
- ・配管系の防振
- ・可撓性を必要とする生産装置(往復運動・熱膨張吸収・配管の芯ズレ)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.