

品番：EA469ED-12

品名：Rc1・1/4"x700mm フレキシブルチューブ (ユニオン式/SUS)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,480円(税抜) / 10,428円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 9,480円(税抜) / 10,428円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/06/11 13:57現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1055ページ                      |      |   |



#### 仕様

|       |                              |      |  |
|-------|------------------------------|------|--|
| メーカー  | 南国フレキ工業                      | 型番   | NK-1000/FCMB-32A   |
| 用途    | 配管誤差調整・変位吸収<br>※ねじれは吸収できません。 | 呼称   | 32A  |
| ねじサイズ | Rc 1-1/4"                    | 長さ   | 700mm  |
| 適用流体  | 水・油・空気・蒸気                    | 使用温度 | -10~100℃   |
| 使用圧力  | 1.0MPa                       | 材質   | チューブ:SUS304<br>ブレード:SUS304<br>ユニオン:FCMB<br>ユニオンカラー:SUS304<br>ガスケット:T/#1995 |

チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造

配管整備が難しい場所での取付が容易

圧力1MPa以上の設計仕様も対応可能

特殊継手や両端の金具違いの製作が可能

<使用例>

- ・地盤沈下・地震対策用
- ・配管系の防振
- ・可撓性を必要とする生産装置(往復運動・熱膨張吸収・配管の芯ズレ)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.