品番：EA469EH-116

品名：Rc 3/4" x700mm ﾌﾚｷﾁｭｰﾌﾞ(SUSﾕﾆｵﾝ/溶接)

販売価格	10,700円（税抜）／ 11,770円（税込）			
カタログ価格	10,700円（税抜）／11,770円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/11/13 16:47現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	1096ページ			

仕様

メーカー	南国フレキ工業	型番	NK-1000/SUS304-20A
呼称	20A	ねじサイズ	Rc 3/4”
全長	700mm	対辺	49mm
適用流体	水･油･空気･蒸気･薬品 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る	使用温度	−40～200℃
使用圧力	1.0MPa	材質	チューブ：SUS304 ユニオン：SCS13（SUS304） ブレード：SUS304 ユニオンカラー：SUS304 ガスケット：PTFE
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ			
チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造			
配管誤差調整･変位吸収 ※ねじれは吸収できません。			

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.