

品番 : EA469EJ-102

品名 : Rc1・1/4"x600mm フレキチューブ (SUSユニオン/カシメ)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 17,100円(税抜) / 18,810円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 17,100円(税抜) / 18,810円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/11 15:05現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|      |                                       |       |   |
|------|---------------------------------------|-------|---|
| メーカー | 南国フレキ工業                               | 型番    | NK-1100S-32A  |
| 呼称   | 32A                                   | ねじサイズ | Rc 1-1/4"   |
| 対辺   | 69mm                                  | 全長    | 600mm   |
| 適用流体 | 水・油・空気・蒸気・薬品・ガス<br>※ステンレスを腐蝕させない流体に限る | 使用温度  | -40~200℃  |
| 使用圧力 | 1.0MPa                                | 材質    | チューブ:SUS304<br>ユニオン::SCS13(SUS304)<br>ブレード:SUS304<br>プレスリング:SUS304<br>MK金具:SUS304<br>ガスケット:PTFE |

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプ

ユニオン継手を独自の加締め方法で組立てた構造

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和  
※ねじれは吸収できません。

振動による溶接部の割れが無いため振動用に向いています。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.